


# 气路板模块

## VABM-B10-30S-N12-9

产品代号: 8026393

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	32 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	9
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	2,539 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	1/2 NPT
气动连接, 气口 3	1/2 NPT
气动连接, 气口 5	1/2 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金