



技术参数

特性	值
线性误差	< 0.008 MPa, 在 -0.09 - 0.7 MPa 范围内, 相对于理想特性曲线
滞后现象	<0.004MPa, 在 -0.09 - 0.7MPa 范围内
整体精度	<0.009MPa, 在 -0.09 - 0.7MPa 范围内
重复精度	<0.004MPa, 在 -0.09 - 0.7MPa 范围内