

导向单元
FENG-32-200-GF
订货号: 8204064

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
行程	200 mm
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
防爆	必须遵守证书中的信息!
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
位移力	30 N
移动质量	818 g
产品重量	1910 g
安装方式	通过内螺纹安装
材料说明	RoHS 合规
导向部件材料	高合金钢
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
联接板材料	阳极氧化精制铝合金