


电磁阀
VZWD-B-L-M22C-M-G14-52-V-36-3A-A1-10-R1
订货号: 8214453

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	直动式提动阀
驱动方式	电控
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	G1/4
电气接口	类型 A 插头 符合 EN 175301-803 标准 方形
公称通径	5.2 mm
阀功能	两位两通，常闭，单稳态
手控装置	无
流向	不可逆
中等	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 矿物油 水 中性流体 按要求提供其它介质
压差	0 Mpa 0 bar 0 psi
线圈的特性参数	220/230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 40.0 VA, 保持功率 30.0 VA
绝缘材料等级	H
允许的电压波动	+15 % / -10 %
持续通电率	100%
复位类型	弹簧复位
先导类型	直接

特性	值
介质压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
最大粘度	25 mm²/s
介质温度	-10 °C...140 °C
环境温度	-10 °C...80 °C
流量 Kv	0.47 m³/h
打开时间	8 ms
关闭时间	25 ms
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	高合金不锈钢
外壳物料编号	1.4305
密封件材料	FPM
产品重量	440 g
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力