

油壓緩衝器

DYEF-S-M10-Y1

料號: 1152959

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | M10 |
| 行程 | 1 mm |
| 緩衝 | P cushioning without metal fixed stop |
| 裝配位置 | 任何 |
| 位置檢測 | 無 |
| 最大衝擊速度 | 0.8 m/s |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 緩衝長度 | 1 mm |
| 單位行程的最大能量消耗 | 0.25 J |
| 產品重量 | 12 g |
| 安裝類型 | 具鎖定螺帽 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 高合金鋼 |