

# Y型插入接頭 QSY-B-10-6-10

料號: 132141  
將停止供貨的產品

FESTO

減少.

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

| 特性          | 值                                 |
|-------------|-----------------------------------|
| 尺寸          | 標準                                |
| 額定尺寸        | 3.6 mm                            |
| 裝配位置        | 任何                                |
| 容器尺寸        | 10                                |
| 設計結構        | 推/拉原理                             |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar                  |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]     |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行                            |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1                                 |
| 環境溫度        | -10 ... 60 °C                     |
| 授權          | Germanischer Lloyd                |
| 產品重量        | 19 g                              |
| 輸出數量        | 2                                 |
| 輸送管線的數量     | 1                                 |
| 氣壓連接, 氣口 1  | For tubing outside diameter 10 mm |
| 氣壓連接, 氣口 2  | 用於6mm 外徑的氣管                       |
| 釋放環的顏色      | 藍色                                |
| 材料備註        | 符合 RoHS                           |
| 外殼的材料訊息     | PBT                               |
| 釋放環的材料訊息    | POM                               |
| 氣管密封的材料訊息   | NBR                               |
| 軟管夾緊段的材料訊息  | 高合金鋼, 耐腐蝕                         |