

Cartridge QSPLLK18-1/4-U

料號: 132179

FESTO

具插入式連接, 長 L 形



技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
額定尺寸	3.6 mm
裝配位置	任何
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	4.2 g
氣壓連接, 氣口 1	QSP...18
氣壓連接, 氣口 2	用於 1/4" 外徑的氣管
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕