

計數器軸承 EAMG-U1-60

料號: 1354282

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	60
裝配位置	任何
最高速度	6,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	35 g
材料備註	符合 RoHS