



電磁閥

VZWP-L-M22C-G38-130-V-3AP4-40

料號: 1489966

FESTO

Servo-controlled, with piston, G3/8" connection.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------------|--|
| 設計結構 | 嚮導作動式提動閥 |
| 驅動類型 | 電動 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 線圈在頂部較佳 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 製程閥的連接 | G3/8 |
| 電氣連接 | Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合 EN 175301-803 標準 方塊形結構 |
| 額定尺寸 | 13 mm |
| 閥功能 | 2/2 常閉, 單穩態 |
| 手動控制 | 無 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| 介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 中性液體 應其他介質需求 |
| 製程閥的額定壓力 | 40 |
| Differential pressure (MPa) | 0.05 MPa |
| 壓差 | 0.5 bar |
| Differential pressure (psi) | 7.25 psi |
| 線圈的特性參數 | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 10.5 VA, holding power 7.6 VA |
| 絕緣等級 | H |
| 容許的電壓波動 | +/- 10 % |
| 循環功率 | 100 % |
| 嚮導類型 | 由嚮導控制 |
| Pressure of medium | 0.05 ... 4 MPa |
| 操作壓力 | 0.5 ... 40 bar |
| Pressure of medium psi | 7.25 ... 580 psi |
| 最大粘度 | 22 mm ² /s |
| 介質溫度 | -10 ... 80 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 35 °C |
| 洩漏率符合 EN 12266-1 | A |
| 流量 Kv | 2 m ³ /h |
| 標準額定流量 | 2,100 l/min |
| 開啟時間 | 100 ms |
| 關閉時間 | 250 ms |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 鑄銅 |
| 外殼的材料編號 | CW617N |
| Material seals | FPM |
| Material screws | 高合金鋼, 耐腐蝕 |

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 材料編號, 螺栓 | 1.4301 |
| 產品重量 | 575 g |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 防護等級 | IP65 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |