

快插接頭

QS-1/8-1/4-U

產品代號: 153605

FESTO

外螺紋, 採用外六角形式.
該產品只可從Festo USA定購
將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|--------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 4 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 容器尺寸 | 1 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 工作壓力 | -0.95 ... 10 bar |
| 和溫度相關的工作壓力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣 真空 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 授權 | Germanischer Lloyd |
| 最大緊固扭矩 | 8 Nm |
| 氣壓連接 | NPT1/8-27 用於1/4" 氣管外徑 |
| 釋放環的顏色 | 灰色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | 黃銅 鍍鎳 |
| 釋放環的材料數據 | POM |
| 氣管密封的材料訊息 | NBR |
| 軟管夾部分的材料數據 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |