

# L型快插式螺紋接頭

## QSL-1/4-3/16-U

產品代號: 153642

FESTO

可 360°旋轉 外螺紋, 採用外六角形式.  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品, 供貨至 2011.



### 技術參數

| 特性          | 值                         |
|-------------|---------------------------|
| 尺寸          | 標準                        |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層                       |
| 裝配位置        | 任何                        |
| 容器尺寸        | 1                         |
| 設計結構        | 推/拉原理                     |
| 工作壓力        | -0.95 ... 10 bar          |
| 和溫度相關的工作壓力  | -0.95 ... 10 bar          |
| 工作介質        | 過濾壓縮空氣<br>真空              |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1                         |
| 環境溫度        | -10 ... 60 °C             |
| 授權          | Germanischer Lloyd        |
| 最大緊固扭矩      | 14 Nm                     |
| 氣壓連接        | NPT1/4-18<br>用於3/16" 氣管外徑 |
| 釋放環的顏色      | 灰色                        |
| 材料備註        | 符合 RoHS                   |
| 外殼的材料訊息     | PBT                       |
| 釋放環的材料數據    | POM                       |
| 氣管密封的材料訊息   | NBR                       |
| 軟管夾部分的材料數據  | 高合金鋼, 耐腐蝕                 |