

# T形快插接頭

## QST-5/16T-1/4-U

產品代號: 153732

FESTO

### 變徑

該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品，供貨至 2011.



## 技術參數

| 特性         | 值                           |
|------------|-----------------------------|
| 尺寸         | 標準                          |
| 額定尺寸       | 3.8 mm                      |
| 裝配位置       | 任何                          |
| 容器尺寸       | 1                           |
| 設計結構       | 推/拉原理                       |
| 工作壓力       | -0.95 ... 10 bar            |
| 和溫度相關的工作壓力 | -0.95 ... 10 bar            |
| 工作介質       | 過濾壓縮空氣<br>真空                |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 1                           |
| 環境溫度       | -10 ... 60 °C               |
| 授權         | Germanischer Lloyd          |
| 產品重量       | 14 g                        |
| 輸出數量       | 2                           |
| 輸送管線的數量    | 1                           |
| 氣壓連接, 氣源管線 | 用於5/16" 氣管外徑                |
| 氣壓連接, 輸出   | 用於1/4" 氣管外徑<br>用於5/16" 氣管外徑 |
| 釋放環的顏色     | 灰色                          |
| 材料備註       | 符合 RoHS                     |
| 外殼的材料訊息    | PBT                         |
| 釋放環的材料數據   | POM                         |
| 氣管密封的材料訊息  | NBR                         |
| 軟管夾部分的材料數據 | 高合金鋼, 耐腐蝕                   |