

# 中空複合式分氣接頭 QSQ-1/8-1/4-U

訂貨編號: 153813

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 尺寸                  | 標準  |
| 公稱通徑                | 5.2 mm                                      |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 塗層  |
| 安裝位置                | 可選  |
| 結構特點                | 推挽原理  |
| 套組規格                | 1   |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...10 bar                          |
| 海事分類                | 參見證書  |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]             |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C<br>14 °F...140 °F            |
| 最大緊固扭矩              | 8 Nm  |
| 產品重量                | 25 g  |
| 輸出數量                | 4   |
| 供應管線數量              | 1   |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 1/8 NPT                                 |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 1/4"                                |
| 釋放環顏色               | 灰色  |
| 旋入螺釘的材料             | 鍍鍍黃銅  |
| 材料說明                | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質                | PBT   |
| 釋放環材料               | POM   |
| 氣管密封件材料             | NBR   |
| 氣管夾緊元件材質            | 高合金不鏽鋼                                      |