

# 插入式接頭 QSH-1/4-U

訂貨編號: 153819

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	標準
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C 14 °F...140 °F
產品重量	1 g
氣動介面, 氣口 1	插入式軸套直徑 1/4" "
氣動介面, 氣口 2	插入式軸套 Ø 1/4" "
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT