

# 圓形氣缸 DSNU-5/8"- -P-A-B-S2


產品代號: 164388

FESTO

basierend auf DIN ISO 6432, f□ Positionserkennung.  
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne  
zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen  
Dämpfungsrings in den Endlagen.

用行程開關進行位置感測行程必須在10 mm 以上

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	0.04 ... 8 "
活塞直徑	5/8"
基於標準	ISO 6432
緩衝	P: elastische Dämpfungsrings/-platten beidseitig
活塞杆末端	陽螺紋
工作壓力	1 ... 10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	干燥壓縮空氣，經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力，回復行程	103.7 N
6 bar時的理論作用力，進程	103.7 N
氣動連接	M16x1,5
蓋子的材料信息	鍛造鋁合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
活塞杆的材料信息	高合金鋼，耐腐蝕
氣缸缸筒的材料信息	高合金鋼，耐腐蝕