

# 氣控閥

## VL-5/3E-1/8-B1

料號: 173177



將停止供貨的產品

5/3 閥, 中位排氣式

該型號適用於真空。

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥功能	5/3 排氣
驅動類型	氣壓
寬度	17.8 mm
標準額定流量	350 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
授權	UL - Recognized (OL)
額定尺寸	5 mm
網柵尺寸	18 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	無
嚮導類型	直接
嚮導氣源	外部
流量方向	可反向
Overlap	Positive overlap
嚮導壓力	3 ... 8 bar
b 值	0.5
C 值	1.54 l/sbar
關閉時間	22 ms
開啟時間	6 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐振動	傳送應用測試在安全等級 1 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
介質溫度	-5 ... 50 °C
聲壓等級	75 dB(A)
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	95 g
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12	M5
嚮導氣口 14	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8

特性	值
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	壓鑄鋁