

過濾調壓閥 LFR-3/4-D-O-MAXI-A-NPT


料號: 173807

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具金屬保護杯罩，不具壓力錶，過濾精度 40 µm.具自動冷凝水排放。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
裝配位置	垂直
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
最大冷凝物容積	80 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	2 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	9,700 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	1,300 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	3/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC