


# 節流閥 GRLO-M3

料號: 175039

FESTO

無逆止功能, 具轉動接頭.



## 技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
氣壓連接, 氣口 1	M3
氣壓連接, 氣口 2	M3
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	18 l/min
操作壓力	0 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	0.3 Nm
產品重量	2 g
Material of threaded plug	黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	黃銅
Material swivel fitting	牙鑄鋅