


節流閥

GRGO-M5-PK-3-LF-C

產品代號: 175060

FESTO

作用於雙流動方向. 具精密節流閥.



技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
調節元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具有螺紋的
節流方向上的標準額定流量	40 l/min
工作壓力	0 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度40 µm 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 µm
裝配位置	任何
節流方向上的標準額定流量 : 6 -> 0 bar	80 l/min
介質溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	1.5 Nm
產品重量	7 g
凸緣螺絲的材料訊息	黃銅
密封件的材料訊息	NBR
調節螺釘的材料數據	黃銅
擺動接頭的材料數據	牙鑄鋅