


圓形氣壓缸 ESAH-63- -P-A

料號: 183288

FESTO

具直接安裝的軸承蓋，端蓋氣接口和氣壓缸垂直。
該產品只可從Festo韓國訂購



代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 250 mm
活塞直徑	63 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
操作壓力	1.5 ... 10 bar
操作模式	單動 推的動作
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 前進行程	1,706 N
每 10 mm 行程所增加的重量	43.9 g
0 mm行程時的基本重量	1,538 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	24.8 g
氣壓連接	G3/4
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼