


快插接頭 QS-1/2H-3/8-U

產品代號: 190618

FESTO

具有插入式軸套。
該產品只可從Festo USA定購
將停產的產品，供貨至 2011。



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6.7 mm
裝配位置	任何
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
工作壓力	-0.95 ... 10 bar
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 10 bar
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	11.5 g
氣壓連接	用於3/8" 氣管外徑 插入式軸套 QS-1/2"
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
釋放環的材料數據	POM
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾部分的材料數據	高合金鋼, 耐腐蝕