

# 分氣接頭 QSLV3-1/8-5/16-U

料號: 190780

FESTO

3-fold, 360° orientable.



## 技術參數

| 特性                              | 值                             |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 尺寸                              | 標準                            |
| 額定尺寸                            | 4.3 mm                        |
| 柱頭螺栓上的密封件類型                     | 外表層                           |
| 裝配位置                            | 任何                            |
| 設計結構                            | 推/拉原理                         |
| 容器尺寸                            | 1                             |
| 操作壓力的完整溫度範圍                     | -0.95 ... 10 bar              |
| Maritime classification         | see certificate               |
| 操作介質                            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質                     | 潤滑操作可行                        |
| 耐腐蝕等級 CRC                       | 1 - Low corrosion stress      |
| 環境溫度                            | -10 ... 60 °C                 |
| 最大緊固扭矩                          | 8 Nm                          |
| 產品重量                            | 57 g                          |
| 輸出數量                            | 3                             |
| 輸送管線的數量                         | 1                             |
| 氣壓連接, 氣口 1                      | Male thread 1/8 NPT           |
| 氣壓連接, 氣口 2                      | 用於5/16" 外徑的氣管                 |
| 釋放環的顏色                          | 灰色                            |
| Material of threaded plug       | 鍍鎳黃銅                          |
| 材料備註                            | 符合 RoHS                       |
| Material housing                | PBT                           |
| Material release ring           | POM                           |
| Material of tubing seal         | NBR                           |
| Material of tube retaining claw | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |