

電磁閥



JMN2DH-5/2-D-02-S-ZSR

產品代號: 191336

FESTO

具圖形集中插頭

將停產的產品，供貨至 2009.



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩-主控
驅動類型	電氣的
寬度	18 mm
標準額定流量	500 l/min
工作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
保護等級	IP65
額定尺寸	6 mm
寬度尺寸	19 mm
排氣功能	可節流
密封原則	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDMA 24563
手控裝置	具附件，可鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外置的
流量方向	可反向
嚮導壓力	2 ... 10 bar
反向切換時間	16 ms
反向切換時間 (主控信號)	16 ms
線圈的特性參數	24V DC: 1,5W
工作介質	經過過濾的壓縮空氣，過濾等級 40 µm，潤滑或未潤滑 真空
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-10 ... 50 °C
嚮導介質	經過過濾的壓縮空氣，過濾等級 40 µm，潤滑或未潤滑
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	210 g
電氣連接	中間插頭 符合DIN 43650標準 方塊形結構 C型
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12/14	VDMA 24563標準底座，尺寸2
嚮導排氣口 82/84	VDMA 24563標準底座，尺寸2
氣壓連接，氣口 1	VDMA 24563標準底座，尺寸2
氣壓連接，氣口 2	VDMA 24563標準底座，尺寸2
氣壓連接，氣口 3	VDMA 24563標準底座，尺寸2
氣壓連接，氣口 4	VDMA 24563標準底座，尺寸2
氣壓連接，氣口 5	VDMA 24563標準底座，尺寸2
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁