


氣源處理裝置 FRC-1-D-7-O-MAXI-A

訂貨編號: 192649

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	無壓力錶的過濾調壓閥 標準比例油霧器
最大冷凝容積	80 cm ³
過濾等級	40 µm
保護罩	金屬保護罩
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/4 準備
工作壓力	2 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準標稱流量	8700 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2520 g
安裝方式	管式安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G1
氣動介面, 氣口 2	G1
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC