


氣囊式氣壓缸

EBS-80-110

產品代號: 193794

FESTO

無需維護, 無爬行, 適合於空間較小的情況
回程氣壓不得低於0.9bar,以確保卷管輪膜片的回卷,同時膜片不致損壞。
將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

特性	值
尺寸	80
所需的安裝直徑	100 mm
行程	110 mm
伸出時的最大高度	205 mm
最大傾斜角度	15 deg
最大偏移	10 mm
最小安裝高度	95 mm
操作模式	單作用
工作壓力	0.9 ... 8 bar
工作介質	壓縮空氣 經潤滑的壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-40 ... 70 °C
復位力	350 N
產品重量	400 g
安裝類型	具有內 (陰) 螺紋
氣壓連接	G3/8
材料備註	不含有黃銅和PTFE
波紋管的材料訊息	CR