


連接軸 KSK-40-

料號: 196588

FESTO

用於DGEL-...-...-ZR 軸的同步並行運作



技術參數

特性	值
尺寸	40
額定長度	250 ... 2,000 mm
裝配位置	水平
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS