

# 氣路板模組 MHA1-P8-2-M3

料號: 197210

FESTO

用於底座閥 MHA1-...-HC/TC



## 技術參數

特性	值
閥位的最大數量	8
操作壓力	0 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
底座的安裝方法	具通孔
閥的安裝方式	具內 (母) 螺紋
氣壓連接, 氣口 1	M7
氣壓連接, 氣口 2	M3
Material of connecting plate	鍛造鋁合金