


導向氣壓缸

FEN-63- -KF

產品代號: 33487

FESTO

將停止供貨, 截至日期2008



技術參數

特性	值
尺寸	63
行程	10 ... 500 mm
裝配位置	任何
導向	循環滾珠軸承導向
設計結構	導向
環境溫度	-20 ... 80 °C
置換力	15 N
每10 mm 行程所增加的重量	50 g
0 mm行程時的基本重量	5,410 g
安裝類型	具有內 (陰) 螺紋
導向元件的材料訊息	熱處理鋼
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 陽極氧化處理