

圓形氣缸 DSNU-3/8"- -P-A-S3

產品代號: 34268


FESTO

basierend auf DIN ISO 6432, f□ Positionserkennung.
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne
zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen
Dichtungsringen in den Endlagen.

用行程開關進行位置感測行程必須在10 mm 以上

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.

代表範例



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|--|
| 行程 | 10 ... 100 mm |
| 活塞直徑 | 3/8" |
| 基於標準 | ISO 6432 |
| 緩衝 | P: elastische Dichtungsringe/-platten beidseitig |
| 活塞杆末端 | 陽螺紋 |
| 工作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 39.6 N |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 47.1 N |
| 氣動連接 | M12x1,25 |
| 蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
| 密封件的材料信息 | FPM NBR |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |