

耳軸安裝件 LN-100

訂貨編號: 5152

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	100
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	1234 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	球墨鑄鐵