


插入接頭

QS-F-G3/8-8H

料號: 533885

FESTO

具快插式軸套.



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	3
食品安全	製造商聲明
環境溫度	0 ... 150 °C
授權	Germanischer Lloyd
最大緊固扭矩	25 Nm
產品重量	20.6 g
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	用於8mm 外徑的氣管
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	黃銅 鍍鎳
螺紋密封的材料訊息	FPM
氣管密封的材料訊息	FPM