

油壓緩衝器 YSRW-DGC-25-GF

料號: 540348

FESTO

用於直線驅動器 DGC-G.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 25 |
| 緩衝 | 自調節 軟特性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 位置檢測 | 無 |
| 最大衝擊速度 | 3 m/s |
| 操作模式 | 單動 推的動作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 安裝類型 | 具鎖定螺帽 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material piston rod | 高合金鋼 |