


氣源處理裝置組合 MSB4N-1/4:J1M1D1A1-WP

訂貨編號: 541436

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄 可以用附件關閉
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	開關閥 具壓力錶的過濾調壓閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
保護罩	塑膠濾杯保護罩
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	4.5 bar...14 bar
壓力調整範圍	4 bar...12 bar
標準標稱流量	600 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1400 g
安裝方式	具有附件
氣動介面, 氣口 1	1/4 NPT
氣動介面, 氣口 2	1/4 NPT
氣動介面, 氣口 3	G1/4

特性	值
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	PC