

氣控閥

VUWG-L10-P53U-M5

料號: 573812

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	5/3 加壓
驅動類型	氣壓
閥尺寸	10 mm
標準額定流量	200 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
網柵尺寸	10.5 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	無
嚮導類型	直接
流量方向	可反向
Overlap	Indefinite overlap
嚮導壓力	3 ... 10 bar
適合真空	是
關閉時間	25 ms
開啟時間	8 ms
反向切換時間	11 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	48 g
安裝類型	在PR氣路板上 具通孔 選配
嚮導氣口 12	M5
嚮導氣口 14	M5
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
氣壓連接, 氣口 3	M5
氣壓連接, 氣口 4	M5
氣壓連接, 氣口 5	M5
材料備註	符合 RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	鋁 電鍍