

插入式軸套 NPQH-D-S4-E-P10

訂貨編號: 578317

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	2 mm
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	10
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...2 MPa -13.775 psi...290 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...20 bar
關於工作壓力的提示	水：0 - 50°C 時最高 0.6 MPa
證書簽發機構	NSF C0523185
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	參見合規性聲明 NSF/ANSI 169
環境溫度	0 °C...150 °C
產品重量	2.8 g
氣動介面，氣口 1	插入式軸套 Ø 4 mm
氣動介面，氣口 2	插入式軸套 Ø 4 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅