

# 固定節流閥 VFFG-T-F6-8

訂貨編號: 8047354

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	節流功能
安裝方式	具分接頭
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
環境溫度	-5 °C...60 °C
認證	c UL us - 認證 (OL)
尺寸	適用於直徑 $\varnothing$ 5.8 mm
公稱通徑	0.85 mm
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1.2 g
材料說明	RoHS 合規