


轉接組件

DHAA-G-R3-16-B19-32

料號: 8079191

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	16
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	60 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
Material adapter plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	電鍍鋼