


壓力錶

PAGN-23-1M-G18S

料號: 8088992
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------|------------------------|
| Display range | 0 ... 1 MPa |
| 壓力錶的額定尺寸 | 23 |
| 設計結構 | Bourdon-管壓力錶 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 操作介質 | 惰性氣體 中性液體 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| 可變負載係數 | 0.6 |
| 測量精度等級 | 5 |
| 防護等級 | IP44 |
| 儲藏溫度 | -5 ... 50 °C |
| 介質溫度 | -5 ... 50 °C |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 連接的位置 | 後側中心 |
| 氣壓連接 | G1/8 with sealing ring |
| 材料與介質接觸 | ABS - 強化 黃銅 |
| Material of threaded plug | ABS - 強化 |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PMMA |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 產品重量 | 6 g |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 無乙炔 無氧氣 |