



# 電磁閥

## VSNC-FT-B52-N14-F19A

料號: 8116388

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
寬度	32 mm
標準額定流量	1,000 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
操作壓力	1.5 ... 8 bar
設計結構	提動閥座
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動控制	無
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
Overlap	Underlap
反向切換時間	435 ms
循環功率	100 %
線圈的特性參數	See solenoid coil, to be ordered separately
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	613 g
安裝類型	具通孔
排氣接口	非管道式
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 4	NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 5	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material screws	電鍍鋼