


# 移載模組

## EHMZ-EGSC-60-BS-KF-

料號: 8122332

FESTO



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
工作行程	50 ... 150 mm
螺桿直徑	10 mm
螺桿螺距	10 mm/U
裝配位置	垂直
設計結構	Electromechanical linear module 具螺桿
位置檢測	用於近接感測器
最大加速度	15 m/s <sup>2</sup>
最高速度	0.6 m/s
重複精度	±0,015 mm
循環功率	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP40
環境溫度	5 ... 45 °C
最大進給力 F <sub>x</sub>	250 N
恆定進給	16 mm/U
材料備註	符合 RoHS