


氣壓接口 VABA-S6-1-X2-F1-CB-AL

料號: 8152437

FESTO



技術參數

特性	值
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
閥島介面	Typ 44, VTSA-F-CB
診斷	Wire break per valve coil Short circuit of valves 低電壓閥
閥位的最大數量	12 with bistable valves 24 適用於單穩態閥
LED顯示	1 group diagnostics
參數配置	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
防護(短路)	每個閥輸出的內部電子保險絲保護
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typically 15 mA for valves without CPX-FVDA-P2 Typically 25 mA for electronics with CPX-FVDA-P2
每一通道最大的電源供應	0,2 A
每一模組最大的集合氣流量	2 A
額定工作電壓 DC	24 V
電絕緣通道 - 內部匯流排	是, 用於額外的電源供應
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	1,542 g
電氣連接	Fieldbus 通過CPX
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material screws	鋼