


Филтър LF-3/8-D-5M-MINI-NPT

Номер на част: 173686

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажно положение	вертикално
Финост на филтрация	5 µm
Кондензотделител	ръчно с бутон
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	0 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1100 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник със скрепителен ъгъл по избор:
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC