


Аксиален модул EAMM-A-D50-80P-S1

Номер на част: 2734289

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	80.7 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	17 Nm
Тегло на продукта	890 g
Код на интерфейс актуатор	D50
Код на интерфейс мотор In	80P
Указание за материала	Съответствие с RoHS