

Закрепване HNA-25-R3

Номер на част: 537255

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Въз основа на стандарт	ISO 21287
Варианти	Висока антикорозионна защита
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Тегло на продукта	90 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на ъгъла	Стомана със защитно покритие