


Пневмоподготвяща група - комплект MSB4N-1/4:H2N3M1-WP

Номер на част: 541432

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ се бутон с вградена ключалка
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 µm
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Филтър-регулатор с манометър Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	1,5 бар...14 бар
Диапазон на регулиране на налягането	1 бар...12 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	800 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1000 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане

Характеристика	Стойност
Материал чаша	РС