

Силфон, комплект DADB-S1-32-S10-50

Номер на част: 553441

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	38 mm
Размер	32
Диапазон на хода	10 mm...50 mm
Удължение на буталния прът	30 mm
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Силфон комплект с улавяне на отработения въздух
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Устойчивост на флуиди	Прах Стружки Масла Греси Бензин
Клас защита	IP54
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	29 g
Начин на закрепване	със стопорен винт с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал елементи за адаптиране	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на силфона	NBR
Материал на стопорните винтове	високолегирана стомана, неръждаема