

# Силфон, комплект DADB-S1-50-S301-350

Номер на част: 553491

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                                     | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размер                                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                               |
| Диапазон на хода                                             | 301 mm...350 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Удължение на буталния прът                                   | 99 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Конструкция                                                  | кръгла                                                                                                                                                                                                                                           |
| Монтажно положение                                           | произволно                                                                                                                                                                                                                                       |
| Конструктивна структура                                      | Силфон комплект<br>с улавяне на отработения въздух                                                                                                                                                                                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 3 - висока опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                   |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините |
| Устойчивост на флуиди                                        | Прах<br>Стружки<br>Масла<br>Греси<br>Бензин                                                                                                                                                                                                      |
| Клас защита                                                  | IP54                                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура на околната среда                                | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тегло на продукта                                            | 149 g                                                                                                                                                                                                                                            |
| Начин на закрепване                                          | със стопорен винт<br>с вътрешна резба                                                                                                                                                                                                            |
| Пневматична връзка                                           | G1/4                                                                                                                                                                                                                                             |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал елементи за адаптиране                              | Подсилен с POLYAMID                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал на уплътненията                                     | NBR                                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал на силфона                                          | NBR                                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал на стопорните винтове                               | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                                                                                                               |