

Шлаух PLN-14X2-SW

Номер на част: 570423

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	14 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	80 mm
Вътрешен Ø	10 mm
Мин. радиус на огъване	40 mm
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.07 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 14 mm
Цвят	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE