

Шина
VABM-L1-10G-G18-12-GR
Номер на част: 573430

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	10.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	12
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	601 g
Връзка за управляващ въздух 12/14	M5
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	M5
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Пневматична връзка 5	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав