



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Грешка в линейността	< 0,008 МПа, в диапазона -0,09 - 0,7 МПа, относително спрямо идеалната характеристична крива
Хистерезис	< 0,004 МПа, в диапазона -0,09 - 0,7 МПа
Обща точност	< 0,009 МПа, в диапазона -0,09 - 0,7 МПа
Точност при повторение	< 0,004 МПа, в диапазона -0,09 - 0,7 МПа